

RÉFÉRENCE 629141 · DEA 560BV/X

560BV/X, bras articulé pour LIVI 502

560BV/X transmet le mouvement du motoréducteur LIVI 502 au vantail grâce à son articulation. Sa construction en fer verni permet de choisir le bras adapté à votre installation de portail battant, tout en conservant la géométrie de pose prévue pour notre gamme LIVI 502.

Fer verni

Construction du bras

Articulé

Transmission au vantail

LIVI 502

Gamme compatible

Caractéristiques techniques de 560BV/X

Réf. 629141

Bras articulé

Type

Fer verni

Matériau

LIVI 502

Motorisation compatible

Portail battant

Application

Préparer votre installation

Conseil technique

Valider la géométrie


Respectez les cotes de pose du LIVI 502 et vérifiez le dégagement du bras sur toute l'ouverture.

Dimensionner l'ensemble

La longueur et le poids admissibles du vantail dépendent du modèle LIVI 502 et des conditions de pose. Le choix du bras ne remplace pas ce contrôle.

Présentation de 560BV/X

Bras articulé pour LIVI 502



Les fonctions de 560BV/X

Une articulation au service du mouvement

Les deux parties du bras accompagnent la rotation du vantail. Le positionnement du moteur et de la fixation sur le portail détermine la trajectoire et le débattement disponibles.

Une construction en fer verni

560BV/X est le bras articulé en fer verni de la gamme LIVI 502. Pour choisir une autre configuration, les bras à glissière 560BD/X - [629111](#) et 560BS/X - [629121](#) disposent de leur propre géométrie de pose.

Une pose adaptée au pilier

Contrôlez le déport des gonds et l'espace libre autour du pilier avant de fixer le bras. Déverrouillez le moteur pour vérifier que le vantail parcourt toute sa course sans point dur ni contact avec un obstacle.


Produits associés et compatibilités



LIVI 502

Motoréducteur à bras pour portail battant

[Voir la fiche produit](#)



560P

Plaque de fixation verticale pour LIVI 502

[Voir la fiche produit](#)



560A/X

Bras articulé pour LIVI 502

[Voir la fiche produit](#)

Questions fréquentes

▼ Ce bras convient-il à GEKO/X ?

560BV/X est destiné à LIVI 502. Pour GEKO/X, choisissez un bras de la gamme GEKO/X.

▼ Peut-on le remplacer par un bras à glissière ?

Une configuration à glissière nécessite le bras adapté et la vérification de ses cotes de pose ; elle ne se substitue pas directement à la géométrie articulée.

560BV/X : Bras articulé pour LIVI 502

DEA SYSTEM · Référence 629141

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau

Fer verni

Application

Portail battant

Type

Bras articulé

Motorisation compatible

LIVI 502