

RÉFÉRENCE 639050 · DEA 951

951, bras télescopiques pour LIVI 902

Adaptez la transmission de votre porte basculante avec 951, nos bras télescopiques courbés pour LIVI 902. Leur montage à souder permet de réaliser la liaison mécanique selon la géométrie de la porte.

Courbés

Forme des bras

Télescopiques

Accompagnement de la course

À souder

Type de montage

Caractéristiques techniques de 951

Réf. 639050

Bras télescopiques courbés

Type

À souder

Montage

LIVI 902

Motorisation compatible

Porte basculante

Application

Préparer votre installation

Conseil technique

Forme

Choisissez un bras droit ou courbé selon la géométrie de la porte.

Fixation


Préparez les liaisons du montage à souder.

Essai

Contrôlez le coulisement et les jeux sur toute la course.

Présentation de 951

Bras télescopiques pour LIVI 902



| Les fonctions de 951

Suivre le mouvement de la porte

Le coulisement télescopique accompagne la trajectoire de la porte basculante. Vérifiez que la forme courbée des bras convient au dégagement disponible pendant toute la manœuvre.

Préparer la liaison à souder

Le montage à souder demande de préparer les points de liaison et leur alignement. Immobilisez la porte et protégez les composants électriques pendant les travaux.

Contrôler le coulisement

La transmission doit fonctionner sans point dur ni interférence avec la structure. Vérifiez l'équilibrage de la porte et la liberté de mouvement avant la mise en service.


Produits associés et compatibilités



902EN/IP/BF

Motorisation de porte basculante

[Voir la fiche produit](#)



950

Bras télescopiques pour LIVI 902


[Voir la fiche produit](#)



560BT

Bras télescopiques renforcés

[Voir la fiche produit](#)



953N

Plaque de fixation pour LIVI 902

[Voir la fiche produit](#)

| Questions fréquentes

▼ 951 se monte-t-il à visser ?

Cette référence correspond au montage à souder. Les bras à visser sont des références distinctes.

▼ La forme du bras détermine-t-elle la capacité du moteur ?

La capacité dépend du moteur, de la porte et du montage. La forme du bras sert à adapter la géométrie de la transmission.

951 : Bras télescopiques pour LIVI 902

Référence 639050

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Montage

À souder

Application

Porte basculante

Type

**Bras
télescopiques
courbés**

Motorisation compatible

LIVI 902