

RÉFÉRENCE 639140 · DEA 950V

950V, paire de bras télescopiques droits

950V transmet le mouvement de la motorisation à la porte basculante. Les bras droits télescopiques et leurs fixations à visser permettent d'adapter la liaison mécanique à la géométrie de la porte.

À visser

Fixation

Diamètre 40 mm

Douille

Bras droits télescopiques

Géométrie

Caractéristiques techniques de 950V

Réf. 639140

À visser

Fixation

Diamètre 40 mm

Douille

Bras droits télescopiques

Géométrie

motorisations LIVI 902 pour portes basculantes

Application

Préparer votre installation

Conseil technique

Compatibilité

motorisations LIVI 902 pour portes
basculantes

Préparation


Contrôlez les dégagements latéraux et
l'alignement des bras sur toute la
course. Ajustez les éléments
télescopiques sans contrainte et
vérifiez l'équilibrage de la porte.

Mise en service

Vérifiez le montage et le
fonctionnement de l'ensemble avant
de remettre l'installation en service.

Présentation de 950V

Paire de bras télescopiques droits



Les fonctions de 950V

Paire de bras télescopiques droits

Transmet le mouvement de la motorisation à la porte basculante. Les bras droits télescopiques et leurs fixations à visser permettent d'adapter la liaison mécanique à la géométrie de la porte.

Une intégration adaptée

950V est destiné à motorisations LIVI 902 pour portes basculantes. Contrôlez les dégagements latéraux et l'alignement des bras sur toute la course. Ajustez les éléments télescopiques sans contrainte et vérifiez l'équilibrage de la porte.

Installation et réglage

Contrôlez les dégagements latéraux et l'alignement des bras sur toute la course. Ajustez les éléments télescopiques sans contrainte et vérifiez l'équilibrage de la porte.

Produits associés et compatibilités

Questions fréquentes

▼ À quoi sert 950V ?

Transmet le mouvement de la motorisation à la porte basculante. Les bras droits télescopiques et leurs fixations à visser permettent d'adapter la liaison mécanique à la géométrie de la porte.

▼ Que vérifier avant le montage ?

Contrôlez les dégagements latéraux et l'alignement des bras sur toute la course. Ajustez les éléments télescopiques sans contrainte et vérifiez l'équilibrage de la porte.

950V : Paire de bras télescopiques droits

DEA SYSTEM · Référence 639140

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Application

motorisations
LIVI 902 pour
portes
basculantes

Fixation

À visser

Douille

Diamètre 40 mm

Géométrie

Bras droits
télescopiques